

安全信息和说明

- 仅可在干燥无油的室内环境中使用。

警告： 电源适配器包含活动部件。

- 电源适配器内没有用户可自行维修的部件。不要拆开或尝试自行维修模块。
- 将电源适配器插入靠近要供电的模块的接地插座。
- 只能使用制造商批准类型的电源适配器更换有缺陷的电源适配器 — 请参阅《快速安装指南》和/或产品规格。
- 如果电源适配器盒损坏、裂开或破损，或者如果您怀疑它工作不正常，请不要使用它。
- 不要尝试自行维修装置。
- 不适合在危险或易爆环境中或高度易燃材料附近使用。
- 如果您的装置使用电源延长线，请确保插入延长线的装置的额定电流总值不超过延长线的额定电流值。另外，请确保插入墙上插座的所有装置的额定电流总值不超过墙上插座的额定电流值。
- 电源适配器在工作时会变热 — 不要将其置于无任何通风的封闭空间。

仅适用于 Avocent® LongView™ 高性能 KVM 扩展器系统

安全信息和说明

- 不要用于建筑物之间的连接。
- 确保按照所有适用的布线规定安装所有双绞互连线。
- 不要将 CAT x 链接接口 (RJ-45 型连接器) 连接到任何其他设备，特别是网络或电信设备。
- 装置不提供接地绝缘，不得用于任何要求接地绝缘或电流隔离的任何应用。

射频能量

必须使用 5 类 (或更高) 双绞线连接装置，以保持符合射频能量发射规定并确保对电磁干扰的适当高免疫水平。与本设备配合使用的所有其他接口缆线必须屏蔽，以保持符合射频能量发射规定并确保对电磁干扰的适当高免疫水平。

FCC 合规声明 (美国)

本设备产生、使用并可能辐射射频能量，如果不严格按照制造商的说明正确安装和使用，可能会对无线电通讯造成干扰。本设备经测试符合 FCC 规范第 15 部分 J 子部分中关于 A 类信息处理设备的限制。这些限制可为本设备在商业环境下的使用提供合理保护，防止此类干扰。本设备在居民区使用时可能会造成干扰，在此情况下，用户应自行负责采取必要措施消除干扰。未经制造商的明示许可而擅自进行更改或改装会使用户丧失操作此设备的权利。

加拿大通信部 RFI 声明

本设备符合加拿大通信部 (Canadian Department of Communications) 颁发的《无线电干扰法规》(Radio Interference Regulations) 中对 A 类数字设备的无线电噪音发射限制。

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectriques publié par le ministère des Communications du Canada.

欧盟 EMC 指令 2004/108/EC

本设备经过测试，符合欧洲标准 EN55022 中有关 A 类信息处理设备的限制。这些限制旨在提供合理的防有害干扰的保护。本设备产生、使用并可能辐射射频能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电或电视信号接收造成有害干扰。然而，不保证在特定安装环境中不会产生有害干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成了干扰 (这一点可以通过关闭和打开本设备来判断)，鼓励用户使用下列一项或多项措施来消除干扰：(a) 改变接收天线的方向或位置。(b) 增大设备和接收器之间的距离。(c) 将设备连接到与接收器处于不同电路的插座。(d) 咨询供应商或经验丰富的无线电/电视技术人员以寻求帮助。



机架安装的安全考虑因素

如果是在设备机架中安装本产品，为确保产品的安全安装和使用，应注意以下因素：


- 环境温度升高：如果在闭合组合架上安装，机架环境的工作温度可能会高于室内环境温度。切勿超出本产品额定的最高工作温度。
- 空气流通减少：将设备安装到机架上时，必须严格保证设备安全操作所需的空气流量。
- 机械负载：将设备安装到机架上时，当心由于机械负载不均衡而构成危险。
- 电路超载：应考虑设备与供电电路的连接，以及电路超载可能对过电流保护以及供电线路的影响。请遵守设备铭牌上的额定最大电流值。
- 可靠接地：应保持机架安装设备可靠接地。请特别注意连接到分支电路的非直接式供电连接（例如使用插线板时）。

仅适用于 Avocent® HMX 高性能 KVM 扩展器系统

重要提示 — 留出空间以便空气流通

仅扩展器 — 扩展器及其电源在工作时会产生热量并触感暖热。不要将其置于空气无法流通以冷却设备的位置。将装置安装在机架机箱中时，在两排装置之间留出 1/3 U 的空间 (1.5 cm)。

注：不要在超过 40°C 的环境温度下操作设备。不要让产品接触表面温度超过 40°C 的设备。



仅适用于 Avocent® HMX 高级管理员服务器

锂电池

注意：本产品包含必须以正确方式处理的锂电池。

如果更换的电池类型不正确，可能会有引发爆炸的危险。

- 如果需要更换锂电池，您必须将产品送回离您最近的 Avocent 代理商处。必须由授权的 Avocent 代理商更换电池。
- 产品到达其使用寿命后，在设备停用流程中必须取出锂电池并严格按照当地机构的规定进行回收。Avocent 可应要求提供有关电池拆卸的建议。

